

今年もこの季節が来た！冬季限定の「HOT TENGA」はじまります
—使い方は簡単、4分で身も心もHOTに—
さらに日常生活のワンポイントアイテム「TENGAマスク」も登場！

株式会社TENGA（東京都港区/代表取締役社長 松本光一）は、2021年11月5日、冬季限定出荷の定番製品「HOT TENGA ORIGINAL VACUUM CUP（ホット テンガ オリジナル バキューム・カップ）」を発売いたします。HOT TENGAは2015年の発売以降、季節限定の商品として累計出荷本数「33万本」を突破した人気商品です。

製品ページ：<https://www.tenga.co.jp/products/disposable/hot-tenga/>



HOT TENGAとは

通常のTENGAの蓋の部分に、独自開発の発熱システム“QUICK WARMER（クイックウォーマー）”を内蔵。このQUICK WARMERにより、火・電気も使わずにいつでもどこでもスチーム加熱が可能に！たったの4分でカップ内部の温度は適温へと上昇します。温かさに包まれる極上の快感を簡単＆手軽に楽しむことができるHOT TENGA！季節限定の特別なTENGAで、寒い冬をHOTにお過ごしください。

- 製品名：HOT TENGA ORIGINAL VACUUM CUP（ホット テンガ オリジナル バキューム・カップ）
- 発売日：2021年11月5日
- 参考価格：1,078円（税込）
- 製品ページ：<https://www.tenga.co.jp/products/disposable/hot-tenga/>
- 販売場所：TENGA公式オンラインストア、TENGA STORE TOKYO、バラエティショップ等



アニメーションで制作された製品PVには「あの声！」でお馴染みの人気声優杉田智和さんを起用。HOTな映像を更に熱く演出しています！

URL：

<https://www.youtube.com/watch?v=7dCLsK1Rxvs>

HOT TENGAの使い方

【QUICK WARMER (=発熱ユニット) の作動方法】

- 1.底面の保護シール、シュリンクフィルム下部、底面のアルミフィルム、エアホールシールをはがす。
- 2.底面中央のレバーを引いて、「カチッ」と鳴るまで右に回す。
- 3.引き出したレバーを最後までしっかりと押し込み、水平な台の上で4分間待つ。
- 4.発熱ユニットを外し、火傷を防ぐため、挿入口が適温かどうかを指で確認して準備完了。

※発熱温度は製品の保管温度と、使用環境の室温によって変わります。
※体感温度には、個人差がございますので、挿入直前に適温かどうかを指で確認してください。
※万が一の火傷を避けるため、使用前にはしっかりと使用方法と注意事項をお読みください。



TENGA オリジナルマスク登場!

「着けたまま、外へ。」



快適な着け心地のウレタンマスクがTENGAより発売! キツく締め付けない柔らかな着け心地なので、着けたままでも違和感なく過ごせます。

黒とグレーの2枚入りで、TENGAロゴがワンポイントでプリントされています。花粉とほこりを防ぎながらも、通気性がよく、長時間の着用でも息がしやすいのが特徴です。洗って繰り返しご使用いただけます。さらに漫☆画太郎先生とTENGAのコラボレーションマスクも販売開始! 「ドクミ」がワンポイントでプリントされています。



「キツく締め付けない
柔らかな着け心地なので、
着けたままでも
違和感なく過ごせます。」



※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

※「ドクミ」とは、漫☆画太郎先生の作品『ミトコンベレストロイカ』に登場するTENGA公式キャラクターとして、2015年に誕生しました。

- 製品名: TENGA オリジナルマスク、漫☆画太郎×TENGA ドクミマスク
- 発売日: 販売中
- 参考価格: 600円(税込) / 黒・グレーの2枚入り
- 素材: ポリエステル96% / ポリウレタン4%
- 製品ページ: <https://store.tenga.co.jp/product/EC-TSG-042>
<https://store.tenga.co.jp/product/EC-TSG-043>
- 販売場所: TENGA公式オンラインストア、TENGA STORE TOKYO、TENGA SHOP、TENGA Marche等

【本件に関するお問い合わせ】

- TENGAコーポレートサイト: <https://tenga-group.com>
- 担当: 松本 (y_matsumoto@tenga.co.jp)、橘 (tachibana@tenga.co.jp)
- 連絡先: TEL: 03-5418-5590