

報道関係各位

## FLIP-LITE 比較モニターキャンペーン

比べて下さい。進化した『第2世代』の性能を!

初代 FLIP-LITE  
ご購入者 **100名様限定**



TENGAでは、2011年2月25日に発売しましたFLIP-LITE Ver.2と初代FLIP-LITEの比較レポートをしていただける方を募集致します。進化したVer.2をこの機会に是非ご体感下さい。

応募期間 2011年2月28日(月) ~ 2011年3月27日(日)

- 初代 FLIP-LITE を現在お持ちのユーザー 100 名様限定の比較モニターとなります。
- モニターの方には実際に FLIP-LITE Ver.2 を使用し、レポートしていただきます。
- モニターに選ばれた方には、4 種の FLIP-LITE Ver.2 の中から 1 種と、専用 LOTION 1 種をお送りさせていただきます。
- 期間終了後は、商品はそのままプレゼントさせていただきます。

詳しい内容は下記キャンペーン特設サイトをご覧ください。

<http://tenga.co.jp/flv2monitor/>

## FLIP-LITE Ver.2とは?

### FLIP-LITE 2G MELTY WHITE / FLIP-LITE 2G SOLID BLACK

より使いやすく、誰もが快感を得られるように。さらなる進化を遂げた『FLIP-LITE 2G』が登場(外寸は初代型と同様)。エアリリーススイッチは、操作感を軽く。挿入口は形状を追求し、よりスムーズな挿入感を実現しました。本体重量310gとさらなる軽量化にも成功。快適な操作性と、滑らかな使用感を実現したFLIP-LITE『第2世代』登場です。

### FLIP-LITE U.S. MELTY WHITE / FLIP-LITE U.S. SOLID BLACK

より使いやすく、より幅広いニーズに応えるために、大きめサイズの『FLIP-LITE U.S.』が登場(2Gとの容積比140%)。FLIP-LITEの特徴である軽さと(本体重量420g)、エアリリーススイッチによるバキューム&密着コントロールはそのまま。誰もがFLIP-LITEの革新的な快感を楽しめるようになりました。

## 更に専用ローションも登場!

### FLIP-LITE LOTION for MELTY WHITE / FLIP-LITE LOTION for SOLID BLACK

FLIP-LITEの性能を100%引き出す専用ローション『FLIP-LITE LOTION』が誕生。

使いやすいプッシュ式ノズルは、使用量の調節も簡単。1回の使用で5プッシュが適量です。延びの良いローションは、少量で滑らかな使用感が得られるため、ディテールの刺激をスポイルすることなくFLIP-LITEの快感を100%味わえます。

# TENGA


NEW ADULT CONCEPT

BE POSITIVE, BE SMART, BE FREE  
TO MAXIMIZE YOUR SEXUAL LIFE!

## ◆最新トピック

### ■ TENGA FITTING ■

あなたにピッタリのTENGAが見つかる！  
TENGA FITTING是非お試し下さい。  
<http://www.tenga.co.jp/fitting/>



### ■ TENGA便 ■

男から男へ...これが男の贈り物。  
「TENGA便」～TENGA GIFT SERVICE～  
[http://www.tenga.co.jp/tenga\\_bin/](http://www.tenga.co.jp/tenga_bin/)



### ■ TENGAL論 ～マスターベーションを解放した男たち～ ■

TENGAの本がついに登場！

「革新的な技術で、性とオナニーの未来を切り開く」を標榜し、アダルトグッズに革命を起こしたメーカー、TENGA。その創業精神から、理念、歴史、マスコミに止まらず、芸人や俳優までもがテレビ、ラジオ、雑誌で取り上げるなど、社会現象になったといっても過言ではない

「TENGA現象」の数々を、社長はじめとするスタッフを中心に取材を敢行、「マスターベーションを開放した会社」をテーマに、ルポの形で紐解く書(出版元：竹書房)。

<http://www.amazon.co.jp/gp/product/4812444853>



■本リリースに関するお問い合わせ  
株式会社 TENGA  
担当：松浦、赤井  
TEL：03-6684-5811  
E-mail：[takashi@tenga.co.jp](mailto:takashi@tenga.co.jp)